

# FICHA TÉCNICA

CA: 32.092

### **MULT 1843 - CINTURÃO ABDOMINAL**

## **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

- Confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm;
- Dois pontos de conexão, sendo:
- 1. Duas meias-argolas em aço nas laterais da cintura para posicionamento e restrição;
- · Apoio para proteção lombar almofadado;
- · Uma fivela de ajuste em aço na cintura;
- Porta-ferramentas em fita de poliéster na cintura.

# CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Cor: preto e laranja;
- Passador duplo;
- Peso aproximado: 0,6 kg.
- Fivela reguladora de polímero.

Obs.: tamanho único.

# INDICAÇÕES DE USO E FINALIDADE

- Utilizado em trabalhos estacionários;
- Indicado para trabalhos de posicionamento e restrição;
- Para usuários de até 100 kg.
- Proporciona estabilidade ao trabalhador pela sustentação, total ou parcial, pelo(s) elemento(s) de engate para posicionamento e por um talabarte de segurança para posicionamento, permitindo que o trabalhador fique com as mãos livres.

### **UTILIZADO COM OS SEGUINTES TALABARTES**

MULT 0004, MULT 0004B, MULT 1880.



ABNT NBR 15835:2020









# FICHA TÉCNICA

CA: 32.092

### **MULT 1843 - CINTURÃO ABDOMINAL**

## ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO E PRECAUÇÃO

- O equipamento deve ser armazenado em local seco, limpo, longe da luz solar e calor;
- A higienização do cinto é de responsabilidade do usuário, portanto, certifique-se de que as características do equipamento não foram alteradas;
- O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo-o de possíveis danos;
- Certifique-se de que as fivelas foram ajustadas e fechadas por completo;
- · Sempre duplique seus sistemas de segurança contra quedas;
- Previamente e durante o uso, os equipamentos e elementos de engate e fixação deverão ser inspecionados visualmente quanto ao estado geral de conservação e funcionamento. Caso o equipamento apresente irregularidades, deverá ser suspenso o seu uso, seguido de avaliação por um profissional apto;
- · Utilize apenas com os talabartes indicados acima;
- · Leia o manual de instruções.

#### **GARANTIA**

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação. Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal de uso e/ou por exposição a fatores deteriorantes;
- · Modificações e/ou retoques;
- Falta de manutenção conforme previsto no manual do produto;
- Utilizações para as quais este produto não está destinado;
- Oxidação por salinidade e/ou exposição a agentes químicos.

#### **VIDA ÚTIL**

 A vida útil está estimada em 5 anos, a partir da data de aquisição do produto, observando-se as variáveis da atividade, conservação e armazenamento.

